

Velocidad	100 ~ 1200 rpm
Torque	0.4 ~ 5 N.cm
Peso Pleza de Mano	153.5 gr. (Incluye contraángulo)
Modos de trabajo	FWD, REV REC(SGP), ATR
Ángulo Reciprocante	20° ~ 400°



6:1 Mini Contra - Ángulo, su reducido tamaño con un diámetro de 8mm y una altura de 9.7 mm, brinda una mayor visión durante el proceso de trabajo.





Localizador de ápice incorporado

La determinación integrada de la longitud de trabajo hace que el tratamiento endodóntico sea más seguro y eficiente.

Funciones:

- **Reversa automática y parada automática;** Retroceso automático y/o parada automática cuando la lima alcanza el límite apical
- **Auto Start ;** Se activa automáticamente al introducir la lima en el conducto radicular.



Ángulo reciprocante

El ángulo reciprocante ajustable es entre 20° y 400°, con intervalos de 10°, esto reduce el riesgo de rotura de los instrumentos y permite una mayor eficiencia en la preparación.

